



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X25

Artikelnummer 51300.050.025

Merk -

UBB 950353278084

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281487

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

