FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X60

Artikelnummer	51300.050.060
Merk	-
UBB	950353551894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281548
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

