



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X70

Artikelnummer 51300.050.070

Merk -

UBB 951353580594

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281555

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	70
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

