



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X35

Artikelnummer 51300.060.035

Merk -

UBB 950353278993

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281647

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	35
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

