



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X55

Artikelnummer 51300.060.055

Merk -

UBB 500571332203

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115612

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	55
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

