



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20

Artikelnummer 51300.080.020

Merk -

UBB 950353552967

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281739

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	20
No. kruisgleuf	4
P	1.25

Technische tekening

