

## Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M8X90



Artikel nummer	51300.080.090
Merk	-
UBB	500571332872
UNSPSC	31161504
EAN	8715494115674
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	90
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ISO	7046-2-H
NF	E25-119-2
DIN	965 A-H

### Technische specificatie

$d_k$	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
No. kruisgleuf	4
P	1.25

### Technische tekening

