



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M10X35

Artikelnummer	51300.100.035
Merk	-
UBB	500571333789
UNSPSC	31161504
EAN	8715494115766
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	35
No. kruisgleuf	4
P	1.5

Technische tekening

