



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M10X60

Artikelnummer 51300.100.060

Merk -

UBB 500571334027

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115797

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	60
No. kruisgleuf	4
P	1.5

Technische tekening

