FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X5

Artikelnummer	51302.016.005
Merk	-
UBB	951353116522
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281852
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	5 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	5
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

