



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X10

Artikelnummer 51302.016.010

Merk -

UBB 951353116860

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281883

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	0.96
L (mm)	10
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

