FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4

Artikelnummer	51302.020.004
Merk	-
UBB	951353117108
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281913
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	4 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	4
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

