



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M2X18

Artikelnummer 51302.020.018

Merk -

UBB 500571334449

UNSPSC 31161504

EAN 8715494112505

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	18
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

