



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X4

Artikelnummer 51302.030.004

Merk -

UBB 951353118841

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282095

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	4 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	4
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

