FABORY



# Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X30

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 51302.030.030 |
| Merk | - |
| UBB | 951353119674 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492282187 |
| PKG. van 1000 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M3 |
| Lengte | 30 mm |
| Klasse | 70 |
| Aandraaivoorziening | Pozidriv |
| Kopsoort | Verzonkenkop |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | ≈E25-119-1 |
| ISO | ≈7046-1 |
| DIN | 965 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M3 |
| Thread length (min.) | 19 |
| dk(max.) | 5.6 |
| Voldraad als L ≤ | 22 |
| k (max.) | 1.65 |
| L (mm) | 30 |
| No. kruisgleuf | 1 |
| P | 0.5 |

## Technische tekening

