



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M4X18

Artikelnummer 51302.040.018

Merk -

UBB 500571334936

UNSPSC 31161504

EAN 8715494112550

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	18
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

