



## Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X6

Artikelnummer 51302.050.006

Merk -

UBB 951353121142

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282323

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Diameter                     | M5                        |
| Lengte                       | 6 mm                      |
| Klasse                       | 70                        |
| Aandraaivoorziening          | Pozidriv                  |
| Kopsoort                     | Verzonkenkop              |
| Materiaal soort              | Roestvaststaal            |
| Materiaal soort<br>Technisch | A2                        |
| Draadsoort                   | Metrische<br>schroefdraad |

### Standaarden

|     |            |
|-----|------------|
| NF  | ≈E25-119-1 |
| ISO | ≈7046-1    |
| DIN | 965        |

### Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d-D                   | M5  |
| Thread length (min.)  | 25  |
| dk(max.)              | 9.2 |
| Voldraad als $L \leq$ | 30  |
| k (max.)              | 2.5 |
| L (mm)                | 6   |
| No. kruisgleuf        | 2   |
| P                     | 0.8 |

### Technische tekening

