



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X14

Artikelnummer 51302.050.014

Merk -

UBB 500571536993

UNSPSC 31161504

EAN 8715494123211

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	14
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

