



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X16

Artikelnummer 51302.050.016

Merk -

UBB 950353719541

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282361

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

