



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X40

Artikelnummer 51302.050.040

Merk -

UBB 950353716166

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282415

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

