



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X50

Artikelnummer 51302.050.050

Merk -

UBB 951353121977

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282422

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	50
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

