



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16

Artikelnummer 51302.060.016

Merk -

UBB 951353122470

UNSPSC 31161504

EAN 8715492282477

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	16
No. kruisgleuf	3
P	1

Technische tekening

