


Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X3



Artikelnummer	51305.025.003
Merk	-
UBB	500512301549
UNSPSC	31161504
EAN	8715494275408
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	3 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈14581

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	4.7
Voldraad als L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	3
P	0.45
Sleutel	8

Technische tekening

