




## Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 10

Artikelnummer 51371.100.001

Merk -

UBB 500571659415

UNSPSC 31161807

EAN 8715494103466

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter 10 mm

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2

Technisch

Info Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914). Stelringen met  $d_1 \leq 70$  zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven. met ISO 4027

### Standaarden

DIN ≈705-A

### Technische specificatie

b (js14) 10

d1 10

d1 (H8) 10

d2(h13) 20

d3 5

D (mm) 10

### Technische tekening

