
FABORY



Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 4,5X14MM

Artikelnummer	51428.045.014
Merk	-
UBB	500635840696
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785861
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4.5 mm
Lengte	14 mm
Materiaalsoort	Roestvast verenstaal
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het

Standaarden

BS	≈7060
NEN	≈2458
DIN	≈1481
ISO	≈8752

onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a	0.8
d1(max.)	5.1
d1(min.)	4.9
d2 ≈	2.9
D (mm)	4.5
L (mm)	14
s	1

Technische tekening

