




Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X22MM

Artikelnummer 51661.029.022

Merk -

UBB 500635945636

UNSPSC 31161507

EAN 8715494637336

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.9 mm
Lengte	22 mm
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

ASME	B18.6.4
DIN	7981 CZ
ISO	7049 CZ
NF	E25-658 C

Technische specificatie

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	22
No. kruisgleuf	1
P	1.1

Technische tekening

