



SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X50

Artikelnummer 51673.060.050

Merk -

UBB 500634603517

UNSPSC 31161520

EAN 8715494628945

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	12
k (max.)	3.45
L (mm)	50
Sleutel	4

Technische tekening

