



Vensterbankschroef met nylon ring en Pozidriv kruisgleuf, wit Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X19MM

Artikelnummer	51764.039.019
Merk	-
UBB	500634503527
UNSPSC	31162400
EAN	8717077007574
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.9 mm
Lengte	19 mm
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Capping head
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort	A2
Technisch	
Draadsoort	Plaatschroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d3	12
D (mm)	3.9
dk	7.9
k	3.1
L (mm)	19
No. kruisgleuf	2

Technische tekening

