FABORY



Kartelmoer hoog DIN 466 Roestvaststaal (RVS) A1 M2

Artikelnummer	51830.020.001
Merk	-
UBB	500571416865
UNSPSC	31161729
EAN	8715494140416
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	466

Technische specificatie

d-D	M2
dk	9
ds	4.5
h	5.3
k	2
P	0.4

Technische tekening

