




Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 G2 Inch.A

Artikelnummer 51966.508.001

Merk -

UBB 500571747947

UNSPSC 31162103

EAN 8715494098830

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	G2 Inch.A
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	910
-----	-----

Technische specificatie

d2(h14)	68
i	20
L ≈	40
s	36
Gangen per Inch	11

Technische tekening

