

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X75

Artikelnummer	53510.050.075
Merk	-
UBB	500571538551
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120647
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	75 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	75

Technische tekening



P

0.8

s

8

