

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X80

Artikelnummer 53510.080.080

Merk -

UBB 950351831363

UNSPSC 31161620

EAN 8715492317957

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80

Technische tekening



P 1.25

s 13
