

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X100

Artikelnummer	53510.100.100
Merk	-
UBB	950351832270
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318053
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 100

P 1.5

s 17