FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X130

Artikelnummer	53510.100.130
Merk	-
UBB	500571356392
UNSPSC	31161620
EAN	8715494111867
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	130
P	1.5
s	17