

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X140

Artikelnummer 53510.100.140

Merk -

UBB 500571356475

UNSPSC 31161620

EAN 8715494111874

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	140 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm) 140

P 1.5

s 17