

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X70

Artikelnummer	53510.120.070
Merk	-
UBB	950351832924
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318138
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	70
P	1.75
s	19