

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X100

Artikelnummer 53510.120.100

Merk -

UBB 950351833344

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318176

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm) 100

P 1.75

s 19