

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X150

Artikelnummer 53510.120.150

Merk -

UBB 500571357127

UNSPSC 31161620

EAN 8715494119269

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	150 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm) 150

P 1.75

s 19