

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X60

Artikelnummer 53510.160.060

Merk -

UBB 950351833591

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318190

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 60

P 2

s 24