

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X100

Artikelnummer 53510.240.100

Merk -

UBB 950351835240

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318374

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	100 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 100

P 3

s 36