FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X120

Artikelnummer	53510.240.120
Merk	-
UBB	950351835323
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318381
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm)	120
P	3
s	36