

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M4X12

Artikelnummer	53520.040.012
Merk	-
UBB	952351927621
UNSPSC	31161620
EAN	8715493300446
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	7

Technische tekening

