

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X12

Artikelnummer	53520.050.012
Merk	-
UBB	950351835810
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318503
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	12
P	0.8
s	8

Technische tekening

