

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X60

Artikelnummer	53520.060.060
Merk	-
UBB	955351197707
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318640
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Technische tekening

