

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X35

Artikelnummer	53520.080.035
Merk	-
UBB	950351837717
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318701
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Technische tekening

