FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X45

Artikelnummer	53520.100.045
Merk	-
UBB	955351184267
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318831
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Technische tekening

