FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X50

Artikelnummer	53520.240.050
Merk	-
UBB	950351840190
UNSPSC	31161620
EAN	8715492319128
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	50 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	3
s	36

Technische tekening

