



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X30

Artikelnummer	53570.200.030
Merk	-
UBB	500571287415
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136631
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	30 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	30
P	2.5
s	17

Technische tekening

