



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X110

Artikelnummer 53570.200.110

Merk -

UBB 500571287829

UNSPSC 31161605

EAN 8715494542111

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	110
P	2.5
s	17

Technische tekening

