

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10

Artikelnummer	53580.100.001
Merk	-
UBB	950355231339
UNSPSC	31161727
EAN	8715492319845
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	80
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

